

Mandril de contração estreito, SK 50 A = 120, Ø de fixação D1: 3mm**Dados do pedido**

Número do pedido	302342 3
GTIN	4045197505316
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Com RFID / perfuração Balluffchip.**
- **Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm apenas a partir do tam. 6!**
- **Design extrafino (contorno de interferência reduzido).**

Utilização:

- **Processamentos na construção de ferramentas e moldes.**
- **Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.**

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410 – 302419. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	3 mm
Ø D ₂	9 mm
Projeção medida A	120 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	SK 50 A = 120
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

Acessórios

Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 50	308740 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308650 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 50	354225 50
Extensão de mandril de contração 4,5°sem parafuso de ajuste longitudinal Ø d/Ø D1 12/3	302410 12/3
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Extensão de mandril de contração 4,5°sem parafuso de ajuste longitudinal Ø d/Ø D1 16/3	302410 16/3
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 50	308615 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308620 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 50	308600 50
	308605 50

Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 50

Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 50	308610 50
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 50	308720 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 50	308660 50
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 50	308640 50