

Bucha MicroClamp cilíndrico, C = 100, Tipo: 0,2-3**Dados do pedido**

Número do pedido	302407 0,2-3
GTIN	4045197556837
Classe de artigo	31H

Descrição**Modelo:**

- Para rotação à direita e à esquerda.
- Concentricidade $\leq 0,005$ mm.
- Binário transmitido de 7 Nm.
- N.º de rotações admissível 60 000 rpm.
- Operação lateral.
- Binário de aperto admissível 2 Nm.
- Área de aperto 0,2 – 3,4 mm.

Material fornecido:

Inclui chave de aperto com cabo em T tam. 2.

Descrição técnica

$\varnothing D_2$	12 mm
\varnothing da área de aperto D_1	0,2 - 3,4 mm
\varnothing da haste d	16 mm
\varnothing exterior D	19 mm
Tolerância da haste	h6
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 18000 min ⁻¹
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Micro-bucha

