

**Extensão de expansão hidráulica, C = 150 mm, Ø de haste d/Ø de fixação d1:
20/20mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Classe de artigo	33W

Descrição**Modelo:**

Com ajuste de comprimento axial. Flexível graças à utilização de buchas intermédias.

Utilização:

Adequado para mandris de expansão hidráulica e de pinça de aperto.

Acessórios especiais:

Buchas redutoras n.º 302135 – 302187.

Descrição técnica

Curso de ajuste V	10 mm
Projeção medida A	100 mm
Ø da haste d	20 mm
Ø de fixação D ₁	20 mm
L ₁	51 mm
Rosca M	M16×1
Ø exterior D	31,5 mm
Comprimento total L	150 mm
Atributo do nome do produto	C = 150 mm
Tipo de produto	Acessório para mandril hidráulico

Acessórios

Manga redutora fendidavedado Ø de fixação D1 8	302160 8
Manga redutora fendidavedado Ø de fixação D1 10	302160 10
Manga redutora fendidavedado Ø de fixação D1 6	302160 6
Manga redutora fendidavedado Ø de fixação D1 14	302160 14
Manga redutora fendidacom refrigeração Ø de fixação D1 4	302155 4
Manga redutora fendidacom refrigeração Ø de fixação D1 12	302155 12
Manga redutora fendidacom refrigeração Ø de fixação D1 6	302155 6
Manga redutora fendidavedado Ø de fixação D1 16	302160 16
Manga redutora fendidacom refrigeração Ø de fixação D1 3	302155 3
Manga redutora fendidacom refrigeração Ø de fixação D1 16	302155 16
Manga redutora fendidacom refrigeração Ø de fixação D1 5	302155 5
Manga redutora fendidacom refrigeração Ø de fixação D1 14	302155 14
Manga redutora fendidavedado Ø de fixação D1 5	302160 5
Manga redutora fendidavedado Ø de fixação D1 4	302160 4
Manga redutora fendidavedado Ø de fixação D1 3	302160 3
Manga redutora fendidavedado Ø de fixação D1 12	302160 12
Manga redutora fendidacom refrigeração Ø de fixação D1 10	302155 10
Manga redutora fendidacom refrigeração Ø de fixação D1 8	302155 8