

**Barra de mandril MD, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 85/S5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Classe de artigo	21V

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	GPCT S5010.
Tamanho da placa	5 mm
Desvio central $L_3$	6,4 mm
Código ISO do suporte	E08K SGLPR/LS5
$\varnothing$ mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	10,72 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 6
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação $L_2$	7,49 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
$\varnothing$ haste $D_s$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 6	269028 6
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---