

Barra de mandrilar HSS, direita, Projeção/tamanho da placa: 65/S5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Largura do pescoço L_4	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 6
Tamanho da placa	5 mm
Comprimento da cabeça L_1	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	GPCT S5010.
Código ISO do suporte	AH0712H SGLPR/LS5
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	9,15 mm
Desvio central L_3	5,6 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L_2	11,15 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
\varnothing haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 6

269028 6

Chave de parafusos dinamo-métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500