

Barra de mandril MD, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 100/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	268736 100/06
GTIN	4045197545909
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Código ISO do suporte	E12M SGLCR/L06
Tamanho da placa	6 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 11
Desvio central L_3	9,15 mm
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15,52 mm
Pastilha de corte reversível adequada	GCCT 06020.
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L_2	11,33 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
\varnothing haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 11	269028 11
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200