

Barra de mandrilar HSS, direita, Projeção/tamanho da placa: 66/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	TDAT 07010.
Desvio central L_3	4,8 mm
Código ISO do suporte	AH08H STLDL/L07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 12
Tamanho da placa	7 mm
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	9,14 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L_2	7,49 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
\varnothing haste D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 12	269028 12
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500