

LOCTITE

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 083311 561 |
| GTIN | 5010266383019 |
| Classe de artigo | 04L |

Descrição

Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Stick com produto de vedação pastoso, de consumo económico, sem gotejar.

Utilização:

Melhoria da aderência de ventosas.

Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------------|-------------|
| binário de arranque mínimo | 2 Nm |
| Designação do fabricante | LOCTITE 561 |
| para tamanho de rosca em polegadas | 3 polegada |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação |
| para tamanho de rosca M até | M80 |
| Resistência funcional após | 24 h |
| indicado para material | Metal |
| indicado para área de utilização | manutenção |
| Fixação natural após | 60 min |
| Cor | branco |
| Forma | semissólido |
| Temperatura de armazenamento | 8 - 28 °C |
| Base química | Éster de metacrilato |
| Temperatura da área de aplicação | -55 - 150 °C |
| Quantidade de enchimento | 19 ml |
| Validade a partir da data de produção | 48 Monatmês |
| Classe de resistência | de resistência reduzida |
| Densidade | 1,14 g/cm ³ |
| Atributo do nome do produto | 19 g |
| Tipo de produto | Produto de vedação |