

Garant**Barra de mandrilar de HSS AH.. SGSPR 45°, para pastilhas de corte reversíveis GPCT, direita****Dados do pedido**

Número do pedido	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	10,72 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 6
Código ISO do suporte	AH0812H SGSPR/LS5
Pastilha de corte reversível adequada	GPCT S5010.
Tamanho da placa	5 mm
Comprimento da cabeça L_1	32 mm
Desvio central L_3	6,4 mm
Largura do pescoço L_4	8 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L_2	11,15 mm
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Ø haste D_5	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Material de corte	HSS

Ficha de dados

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/268802-65/S5>