

**Garant****Barra de mandrilar de MD E.. SCLDR, para pastilhas de corte reversíveis CDCT, direita****Dados do pedido**

Número do pedido	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Classe de artigo	21V

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	5,94 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CDCT S4010.
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 10
Desvio central $L_3$	3 mm
Tamanho da placa	4 mm
Código ISO do suporte	E05H SCLDR/LS4
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação $L_2$	4,6 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Material de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 10	269028 10
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6