

Barra de mandrilar HSS, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 50/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	268816 50/07
GTIN	4045197592101
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 12
Desvio central L_3	3,71 mm
Código ISO do suporte	AH06X STLDR/L07
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	7,06 mm
Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TDAT 07010.
Comprimento total L	75 mm
Altura de fixação L_2	5,54 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
\varnothing haste D_5	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 12	269028 12
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
