

Ficha de dados



Pinça de aperto ER, ER 16, Ø de fixação nominal d: 7



Dados do pedido

Número do pedido	308923 7
GTIN	4069515023863
Classe de artigo	32Z

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Nota:

A ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo Ø 10 – 9 mm, exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).

Pinças de aperto ER16, ER25 e ER32 sem vedação também disponíveis em tamanhos de polegadas via eShop.

Descrição técnica

Alojamento	ER 16
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	426 E
Ø exterior D	17 mm
Comprimento total L	27,5 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto