

**Pinça de aperto ER, ER 25, Ø de fixação nominal d: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	308963 6
GTIN	4069515024303
Classe de artigo	32Z

Descrição**Versão:**

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Nota:

A **ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada**, por exemplo Ø 10 – 9 mm, **exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm)**.

Pinças de aperto ER16, ER25 e ER32 sem vedação também disponíveis em tamanhos de polegadas via eShop.

Descrição técnica

Alojamento	ER 25
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	430 E
Ø exterior D	26 mm
Comprimento total L	34 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto