

Barra de mandril HSS, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 65/S5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	268806 65/S5
GTIN	4045197545923
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	GPCT S5010.
Código ISO do suporte	AH0812H SGSPR/LS5
Desvio central L_3	6,4 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	10,72 mm
Largura do pescoço L_4	8 mm
Comprimento da cabeça L_1	32 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 6
Tamanho da placa	5 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L_2	11,15 mm
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 6	269028 6
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500