

**Barra de mandrilar MD, direita, Projeção/tamanho da placa: 75/S4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Classe de artigo	21V

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	CDCT S4010.
Tamanho da placa	4 mm
Desvio central $L_3$	3,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 10
Código ISO do suporte	E06J SCLDR/LS4
$\varnothing$ mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	6,91 mm
Comprimento total L	110 mm
Altura de fixação $L_2$	5,54 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
$\varnothing$ haste $D_s$	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 10	269028 10
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200