

Garant**Barra de mandrilar de HSS AH.. SGLPL 95°, para pastilhas de corte reversíveis GPCT, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 66/S5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268726 66/S5
GTIN	4045197545824
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Desvio central L_3	6,4 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 6
Comprimento da cabeça L_1	32 mm
Largura do pescoço L_4	8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	GPCT S5010.
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	10,72 mm
Tamanho da placa	5 mm
Código ISO do suporte	AH0812H SGLPR/LS5
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L_2	11,15 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_5	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 6	269028 6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6