

**Barra de mandrilar HSS, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 66/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268816 66/07
GTIN	4045197592118
Classe de artigo	21V

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	TDAT 07010.
Desvio central $L_3$	4,8 mm
Tamanho da placa	7 mm
$\varnothing$ mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	9,14 mm
Código ISO do suporte	AH08H STLDR/L07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 12
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação $L_2$	7,49 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
$\varnothing$ haste $D_5$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 12	269028 12
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500