

Garant**Barra de mandrilar Master Mute A... STFCR 90°, para pastilhas de corte reversíveis TC..., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	265024 10/09
GTIN	4069515024808
Classe de artigo	29E

Descrição**Versão:**

Haste redonda sem superfície de aperto. Haste reforçada com metal duro.

Nota:

É possível encurtar a barra de mandrilar até um comprimento de $L_{\min}$. Utilizar **apenas com refrigeração interna** (resistência à temperatura até 100 °C, máx.).

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	13 mm
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Comprimento total L	161 mm
Tamanho da placa	9 mm
Projeção L_1	110 mm
Desvio central L_3	6,8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 0902..
Código ISO do suporte	A10X STFCR/L09
Série	Master Mute
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 39
Ângulo de ajuste κ	90 grau

Ficha de dados

Rosca de ligação	M9×0,5
Tipo de inserto	direita
Modelo da haste	Aço
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/265024-10/09>