


**Pinça de aperto ER, ER 40, Ø de fixação nominal d: 19****Dados do pedido**

Número do pedido	309043 19
GTIN	4069515025690
Classe de artigo	32Z

Descrição**Versão:**

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Nota:

A **ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada**, por exemplo Ø 10 – 9 mm, **exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm)**.

Descrição técnica

Alojamento	ER 40
Concentricidade	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tipo	472 E
Ø exterior D	41 mm
Comprimento total L	46 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto