

Barra de mandril MD, direita, Projeção/tamanho da placa: 75/S5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	268732 75/S5
GTIN	4045197545831
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Tamanho da placa	5 mm
Código ISO do suporte	E06J SGLPR/LS5
Pastilha de corte reversível adequada	GPCT S5010.
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 6
Desvio central L_3	5,6 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	9,15 mm
Comprimento total L	110 mm
Altura de fixação L_2	5,54 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 6	269028 6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
