

Barra de mandrilar MD, direita, Projeção/tamanho da placa: 85/S4mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 268712 85/S4 |
| GTIN | 4045197545749 |
| Classe de artigo | 21V |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$ | 9,05 mm |
| Tamanho da placa | 4 mm |
| Código ISO do suporte | E08K SCLDR/LS4 |
| Desvio central L_3 | 4,5 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 10 |
| Pastilha de corte reversível adequada | CDCT S4010. |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Altura de fixação L_2 | 7,49 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 95 grau |
| Ø haste D_s | 8 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | direita |
| Profundidade de torneamento interior até | 8×D |
| Óleo de corte | HM |
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |

Acessórios

| | |
|---|------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 10 | 269028 10 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200 | 659957 200 |
