

**Poste de barreira com cabeça rotativa, incluindo cinta (2 unidades), preto,
Tipo: R/W**



Dados do pedido

Número do pedido	994312 R/W
GTIN	4251021128075
Classe de artigo	99T

Descrição

Versão:

Poste de barreira com cabeça rotativa bilateral (360°) para utilização no interior. Ideal para necessidades de vedação de grandes áreas graças aos 9 m de comprimento da cinta, oferecendo assim amplas possibilidades de aplicação para requisitos de distância em constante mudança. Prato de base em ferro fundido, cobertura do prato de base em plástico preto, tubo do poste em metal.

Utilização:

Para utilização no interior.

Material fornecido:

Conjunto com respetivamente 2 unidades, incluindo cinta.

Pintura:

Prato de base preto, poste preto, **revestido a pó.**

Nota:

Possibilidade de impressão digital individual a pedido.

Descrição técnica

Altura do prato de base	20 mm
-------------------------	-------

Ficha de dados

Altura	1000 mm
Ø do prato de base	350 mm
Peso	12 kg
Largura da precinta	50 mm
Cor da fita	vermelho/branco
Comprimento da fita	9000 mm