

Garant**Barra de mandril de MD E.. SGLPR 95°, para pastilhas de corte reversíveis GPCT, direita, Projeção/tamanho da placa: 85/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	13,54 mm
Desvio central L_3	8,15 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 11
Pastilha de corte reversível adequada	GCCT 06020.
Código ISO do suporte	E10K SGLCR/L06
Tamanho da placa	6 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	9,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 11

269028 11

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7