

Barra de mandril MD, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 65/S4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 10
Tamanho da placa	4 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CDCT S4010.
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	5,94 mm
Código ISO do suporte	E05H SCLDR/LS4
Desvio central L_3	3 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L_2	4,6 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 10	269028 10
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200