

Barra de mandrilar MD, direita, Projeção/tamanho da placa: 75/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	268822 75/07
GTIN	4045197562647
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 12
Pastilha de corte reversível adequada	TDAT 07010.
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central L_3	3,71 mm
Código ISO do suporte	E06J STLDR/L07
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	7,06 mm
Comprimento total L	110 mm
Altura de fixação L_2	5,54 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 12	269028 12
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500