

Garant**Barra de mandrilar de MD E.. SCLDR, para pastilhas de corte reversíveis CDCT, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 75/S4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Código ISO do suporte	E06J SCLDR/LS4
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 10
Pastilha de corte reversível adequada	CDCT S4010.
Desvio central L_3	3,5 mm
Tamanho da placa	4 mm
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	6,91 mm
Comprimento total L	110 mm
Altura de fixação L_2	5,54 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
\varnothing haste D_s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 10	269028 10
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6