

Garant**Barra de mandril de MD E.. SGLPL 95°, para pastilhas de corte reversíveis GPCT, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 75/S5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	GPCT S5010.
Tamanho da placa	5 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	9,15 mm
Desvio central L_3	5,6 mm
Código ISO do suporte	E06J SGLPR/LS5
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 6
Comprimento total L	110 mm
Altura de fixação L_2	5,54 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 6

269028 6

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6