

Extensão de mandril de contração 4,5° sem parafuso de ajuste longitudinal, C = 300 mm, Ø d/Ø D1: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	302416 25/12
GTIN	4045197436115
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ).

Sem parafuso de ajuste de comprimento, **longo**.

Utilização:

Para utilização em mandril de encaixe por contração, /mandril de expansão hidráulica e mandril de pinça de aperto ER.

Instrução:

N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.

Descrição técnica

Ø da haste d	25 mm
Ø D ₂	20 mm
Ø do furo D ₁	12 mm
Comprimento total L	300 mm
Atributo do nome do produto	C = 300 mm
Tipo de produto	Extensão