



Aparafusadora de impacto Aparafusadora de impacto sem fio



Dados do pedido

Número do pedido	070229 BSB18SBL22
GTIN	4058546403430
Classe de artigo	07A

Descrição

Versão:

Berbequim aparatufador de impacto sem fio de 2 velocidades com motor sem escovas.

- Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparatufamento suaves e seguros, funcionamento à direita/esquerda.
- Transmissão toda em metal de 2 velocidades com mecanismo de impacto ativável para perfurar em metal, pedra e alvenaria.
- Ajuste de binário de vários níveis e bucha amovível.

Berbequim aparatufador Sub-Compact, para máxima produtividade do utilizador e ergonomia. Adequado para utilizar em espaços confinados.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073841 – n.º 073848.

Descrição técnica

Capacidade da bateria	2 Ah
Peso	1,4 kg

Ficha de dados

vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão	<2,5 m/s ²
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de bateria	Ião de lítio
Ø máximo da broca espiral em betão	13 mm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 450 r,p,m,
binário máximo suave	32 Nm
embalagem	Mala de transporte
Designação do fabricante	BSB 18SBL2-202C
utilização típica	Heavy Duty
Tensão da bateria	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	AEG tipo AS 18 V
Design do motor	Sem escovas
Número de baterias incluídas	2
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	1750 r,p,m,
Ø máximo da broca espiral em madeira	40 mm
binário máximo duro	65 Nm
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Tipo de produto	Berbequim aparafusador de impacto