

**Extensão de mandril de contração 4,5° sem parafuso de ajuste longitudinal, C = 160 mm, Ø d/Ø D1: 32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302410 32/16
GTIN	4045197435903
Classe de artigo	31A

**Descrição****Modelo:**

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ).

**Sem** parafuso de ajuste de comprimento, **curto**.

**Utilização:**

Para utilização em mandril de encaixe por contração, /mandril de expansão hidráulica e mandril de pinça de aperto ER.

**Instrução:**

N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.

**Descrição técnica**

Ø da haste d	32 mm
Ø do furo D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Comprimento total L	160 mm
Atributo do nome do produto	C = 160 mm
Tipo de produto	Extensão