

Mandril de superfície, SK 40, Ø de fixação D1: 10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	302420 10
GTIN	4250122600244
Classe de artigo	36E

Descrição**Modelo:**

Rosca interior para aperto manual.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais conforme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	10
Projeção medida A	50 mm
Comprimento total L	143 mm
Rosca M	M16
Ø de fixação D ₁	10 mm
Ø exterior D	35 mm
Alojamento	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	DIN 2080
Concentricidade	≤ 3 µm
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pinos de aperto vedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pinos de aperto vedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinos de aperto Mazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pinos de aperto selado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pinos de aperto selado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Parafuso de aperto especial sem rosca interna vedado indicado para cone SK 40	308700 40
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
	308740 40

Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40

Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40

308802 40

Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40

308650 40

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 10

309900 10