

**LOCTITE****Fio vedante para roscas, 160 m, ID do fabricante: 55**

## Dados do pedido

Número do pedido	083312 55
GTIN	4058093058244
Classe de artigo	04L

## Descrição

### Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Fio de rosca sem endurecimento, estanqueidade imediata, homologação DVGW/KTW, WRC.

### Utilização:

**Fio vedante para roscas** para plásticos e metais em instalações sanitárias e de aquecimento.

### Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

## Descrição técnica

Designação do fabricante	LOCTITE 55
para tamanho de rosca em polegadas	4 polegada

para tamanho de rosca M até	M110
Temperatura da área de aplicação	-55 - 130 °C
Validade a partir da data de produção	59 Monatmês
indicado para material	Metal
indicado para material	Plástico
Comprimento	160 m
Cor	branco
Temperatura de armazenamento	8 - 21 °C
Base química	Multifilamento PA
Propriedades	sem endurecimento
Classe de resistência	de resistência reduzida
Atributo do nome do produto	160 m
Tipo de produto	Fita de vedação