

Garant**Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm, TiAlN, Ø DC: 21****Dados do pedido**

Número do pedido	118782 21
GTIN	4069515028868
Classe de artigo	11F

Descrição**Versão:**

Adequada para todas as perfuradoras magnéticas comuns. Maquinagem muito boa graças à geometria otimizada das arestas. Fácil de retificar. Com haste Weldon – Ø **19 mm**.

HM com revestimento TiAlN especial - longa vida útil e excelente potência de corte.

Utilização:

Em perfuradoras magnéticas móveis ou com coluna estacionárias para a produção de grandes furos na construção em aço. A broca craneana apenas corta um anel de material fino. O núcleo da broca é ejetado por um pino ejetor através da força da mola.

Material fornecido:

Sem pino ejetor.

Nota:

Recomenda-se óleo de corte de elevado rendimento para a lubrificação de brocas craneanas (ver n.º 084210).

Descrição técnica

Ø da haste	19,05 mm
Ø nominal D _c	21 mm
Comprimento total L	74,5 mm
Profundidade de corte	35 mm
Revestimento	TiAlN
Material de corte	HM
Norma	Norma de fábrica

Ficha de dados

Haste	Haste Weldon
Tipo de produto	Broca craneana

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG	adequado		
GGG	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		