

Garant

Cabeça de corte reversível Master Mute esquerda, para CN.. Pastilhas de corte reversíveis



Dados do pedido

Número do pedido	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Classe de artigo	29E

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar com amortecimento de vibrações n.º 265060 – 265076.

Descrição técnica

Parafuso para garra de aperto	259021 8
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	50 mm
Série	Master Mute
Desvio central L_3	27 mm
Comprimento total L	33 mm
Garra de aperto	259038 21
Tamanho da placa	12 mm

Ficha de dados

Calço	269005 22
Parafuso para calço	269013 9
Ø haste D _s	40 mm
Número de canais de refrigeração	3
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/265101-40/12>