

Garant

Cabeça de corte reversível Master Mute esquerda, para CN.. Pastilhas de corte reversíveis



Dados do pedido

Número do pedido	265103 32/12
GTIN	4069515031776
Classe de artigo	29E

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandril com amortecimento de vibrações n.º 265060 – 265076.

Descrição técnica

Tamanho da placa	12 mm
Parafuso alavanca	259018 19
Calço	269005 13
Comprimento total L	26 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	40 mm
Alavanca articulada	259015 18
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Desvio central L ₃	22 mm

Ficha de dados

Série	Master Mute
Ø haste D _s	32 mm
Número de canais de refrigeração	3
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/265103-32/12>