

Plataforma de trabalho para empilhador, Tipo: 1040X1305



Dados do pedido

Número do pedido	919980 1040X1305
GTIN	4052462065697
Classe de artigo	94B

Descrição

Versão:

Plataforma de trabalho em construção estável de tubo quadrado para alojamento transversal ou longitudinal com empilhador. Painel traseiro em rede de arame. Plataforma de trabalho antideslizante e fechadura automática da porta. Aberturas de acesso com proteção antideslizante (cavilhas de fixação). Com duas grelhas de proteção dobráveis com fixação, nos lados transversal e longitudinal. Com depósito para ferramentas galvanizado e 2 dispositivos de fixação para EPI. Parapeito com 1,10 m de altura. Distância entre aberturas de acesso B de 600 mm para alojamento transversal, de 190 mm para alojamento longitudinal.

Utilização:

Para um trabalho seguro em trabalhos de reparação e manutenção em partes altas de edifícios, iluminações de teto, etc.

Norma:

Testada pela TÜV, conforme a DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Pintura:

Pintado em laranja escuro RAL 2000.

Nota:

Na utilização de plataformas de trabalho com um empilhador devem ser respeitadas as normas específicas do país. Plataformas de trabalho adequadas para os países Áustria (testadas pela TÜV Áustria) e Bélgica sob consulta.

Descrição técnica

Largura	1305 mm
Profundidade	1040 mm
Capacidade de carga	300 kg
Distância entre as aberturas de acesso B	600 mm
Distância entre as aberturas de acesso B	190 mm
Profundidade da área do assento	800 mm
Largura da área do assento	1200 mm
Aberturas de acesso Medida D	80 mm
Altura	2355 mm
Peso	139 kg
Aberturas de acesso Medida A	200 mm
Alojamento com empilhador	Alojamento transversal ou longitudinal
Tipo de produto	Plataforma de trabalho