

Ficha de dados



Retificadora angular sem fio GWS, Tipo: 18V-8



Dados do pedido

Número do pedido	077120 18V-8
GTIN	4053423323801
Classe de artigo	03C

Descrição

Versão:

Retificadora angular sem fio de 18 V extremamente potente com design compacto.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073851 – 073866.

Descrição técnica

Paragem kickback	sim
Tensão da bateria	18 V
profundidade de corte máxima	34 mm
Número de baterias incluídas	0
Tipo de bateria	lão de lítio
n.º máximo de rotações	11000 r,p,m,
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Peso	2,3 kg
Arranque suave	sim
vibração máxima conforme EN	7 m/s ²

Ficha de dados

Proteção contra sobrecarga	sim
Designação do fabricante	GWS 18V-8
Comutação de homem morto	não
Bloqueio contra rearranque	sim
Ø máximo do disco	125 mm
Tipo de produto	Retificadora angular