



Capacete de proteção uvex pronamic E, Cor: YELLOW



Dados do pedido

Número do pedido	097707 YELLOW
GTIN	4066853036999
Classe de artigo	04U

Descrição

Versão:

Capacete de proteção leve em HDPE (polietileno de alta densidade) com concha fechada (sem ventilação) para utilizar na área de trabalho de eletricistas de **até 1000 V AC** e 1500 V DC. A geometria ideal da fita para a cabeça e o grande suporte para o pescoço garantem um ajuste extremamente confortável. O sistema de adaptador permite a combinação com viseiras, proteção auditiva circum-auricular para capacete e lanternas para capacete. **Resistente ao frio até -30 °C** e proteção contra salpicos de metal líquidos (MM).

- **Cinta de 6 pontos**
- **Encaixe Euro-Slot de 30 mm**
- **Faixa de transpiração em pele sintética**
- **Forma reta**
- **Com fecho rotativo e grande suporte para o pescoço**

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Descrição técnica

Tamanho	51 - 65 cm
Regulação do alcance	Fecho rotativo
Peso	396 g

Ficha de dados

Cor	amarelo
Propriedades do capacete	Isolamento elétrico
Propriedades do capacete	Proteção contra salpicos de metal líquidos
Propriedades do capacete	Propriedade de proteção até -30 °C
Material do capacete	HDPE
Norma	DIN EN 50365
Norma	DIN EN 397
Tipo de produto	Capacete de proteção