

**Cabeça de corte reversível Master Mute direita, para TC.. Pastilhas de corte reversíveis****Dados do pedido**

Número do pedido	265222 40/16
GTIN	4069515035682
Classe de artigo	29E

Descrição**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar com amortecimento de vibrações n.º 265060 – 265076.

Descrição técnica

Calço	269005 19
Série	Master Mute
Tamanho da placa	16 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	50 mm
Parafuso para calço	269013 8
Parafuso para pastilha reversível	269028 50
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Desvio central L ₃	27 mm

Ficha de dados

Comprimento total L	32 mm
Ø haste D _s	40 mm
Número de canais de refrigeração	3
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/265222-40/16>