

Garant

Cabeça de corte reversível Master Mute direita, para VC.. Pastilhas de corte reversíveis



Dados do pedido

Número do pedido	265226 40/16
GTIN	4069515035781
Classe de artigo	29E

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandril com amortecimento de vibrações n.º 265060 – 265076.

Descrição técnica

Comprimento total L	28 mm
Série	Master Mute
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	50 mm
Calço	269005 24
Desvio central L ₃	27 mm
Parafuso para calço	269013 8
Parafuso para pastilha reversível	269028 50
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..

Ficha de dados

Tamanho da placa	16 mm
Ø haste D _s	40 mm
Número de canais de refrigeração	3
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/265226-40/16>