

Ficha de dados



Retificadora angular sem fio 18V, para discos de 230 mm Ø, com bateria



Dados do pedido

Número do pedido 077135 M18FLAG230

GTIN 4058546564056

Classe de artigo 03L

Descrição

Versão:

Retificadora angular **sem fio** bimotor com Ø 230 mm. Versão com comutação de homem morto e proteção contra rearranque.

A mais recente geração do motor POWERSTATE™ sem escovas (operado por apenas uma bateria High Output™ de 18 V/12 Ah).

Material fornecido:

Inclui 1 bateria **FORGE™** de iões de lítio 18 V/12 Ah, carregador M12-18 FC, tampa protetora, pega lateral AVS, porca de aperto rápido Fixtec, 2 grades de proteção contra pó substituíveis, mala de transporte.

Descrição técnica

Particularidade	Comutação de homem morto; FIXTEC
Capacidade da bateria	12 Ah
Designação do fabricante	M18FLAG230XP-DB-121C
Ø máximo do disco	230 mm
n.º máximo de rotações	6600 r.p.m.,
Tensão da bateria	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Número de baterias incluídas	1

Ficha de dados

vibração máxima conforme EN	8,7 m/s ²
Peso	5,2 kg
Tipo de bateria	Ião de lítio
Bloqueio contra rearranque	sim
profundidade de corte máxima	65 mm
Tipo de produto	Retificadora angular