



Disco abrasivo (CER) PG Easy CeramicPS, Ø 125 mm, Granulometria: 36



Dados do pedido

Número do pedido	566314 36
GTIN	4027497228027
Classe de artigo	53L

Descrição

Versão:

Disco abrasivo com **grão cerâmico (CER) autoafiante** e prato de apoio reforçado com fibra de vidro integrado. **Comportamento de retificação agressivo** de um disco de fibra combinado com um **funcionamento suave** e a vantagem de uma vida útil longa de um disco abrasivo de lâminas.

- **Uma ferramenta em vez de duas: Substitui os discos de fibra e de desbaste - não é necessária qualquer alteração, utilização sem flange de fixação especial.**
- **Máximo desempenho graças ao prato de apoio reforçado com fibra de vidro e ao grão de cerâmica de formato preciso.**
- **Formato com curvatura acentuada para um trabalho plano, rotação síncrona perfeita e elevada agressividade.**
- **Vidas úteis extremamente longas para rentabilidade máxima.**

Utilização:

Utilização em superfícies e arestas.

Descrição técnica

Ø do furo	22,23 mm
-----------	----------

Ficha de dados

Granulometria	36
Ø do disco	125 mm
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
Prato de suporte	Prato de apoio de tecido de vidro
otimizado para material	Aço
otimizado para material	INOX
ângulo de incidência recomendado	5-15 grau
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
seco	adequado		