

**Berbequim aparafusador Berbequim aparafusador sem fio****Dados do pedido**

Número do pedido	075532 M12FHAC
GTIN	4058546563479
Classe de artigo	03L

Descrição**Versão:**

- **Martelos perfuradores robustos com mecanismo pneumático de perfuração com percussão.**
- **Suporte para brocas SDS-Plus.**
- **Carcaça da transmissão de metal de alta resistência.**
- **Funcionamento à direita/esquerda, paragem de impacto e eletrónica de velocidade.**

Martelo perfurador combinado sem fio FUEL™ 12 V/5,0 Ah com motor sem escovas

POWERSTATE. Otimizado para buracos de Ø 4 – 10 mm em betão e alvenaria. Eletrónica Redlink PLUS – Proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.

Material fornecido:

Versão zero – sem bateria, carregador e mala. Inclui carregador rápido, 2x bateria High Output 12 V/5 Ah, caixa HD.

Nota:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000. Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851– 073866.

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073801 – n.º 073840.

Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	10,5 m/s ²
-----------------------------	-----------------------

Ficha de dados

Faixa de rotação	0 - 1200 r,p,m,
Número de baterias incluídas	0
Peso	1,9 kg
Tipo de bateria	lão de lítio
Energia de impacto	1,1 J
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
número máximo de batidas	4410 r,p,m,
Ø máximo da broca espiral em madeira	13 mm
Designação do fabricante	M12 FHAC16-0
Ø máximo da broca espiral em betão	13 mm
Tensão da bateria	12 V
Tipo de produto	Martelo perfurador