

**Corta-tubos sem fio, Tipo: 4933498374****Dados do pedido**

Número do pedido	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Classe de artigo	03L

Descrição**Versão:**

Corta-tubos sem fio compacto com cabeça de corte inoxidável. **Ajuste automático** ao Ø do tubo. Distância mínima da parede: 43 mm. **Adequado para tubos de aço inoxidável, aço C e cobre**. A janela de visualização no mecanismo de corte e a iluminação incorporada permitem ao utilizador cortar o tubo com precisão.

Material fornecido:

Fornecido numa caixa de cartão, **sem** bateria e **sem** carregador.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073801 – n.º 073840.

Descrição técnica

Peso	3 kg
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	0
vibração máxima conforme EN	<2,5 m/s ²
Tipo de bateria	lão de lítio
Faixa de rotação	0 - 330 r,p,m,
Ø máximo do tubo de cobre	35 - 54 mm

Ficha de dados

Tensão da bateria	12 V
Ø máximo do tubo de aço inoxidável	35 - 54 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de produto	Corta-tubos