

Ficha de dados



Conjunto Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder, Número peças: 24



Dados do pedido

Número do pedido	667264 24
GTIN	4013288234148
Classe de artigo	63H

Descrição

Versão:

Pega Kraftform com função de roquete e dentes finos para um pequeno ângulo de retorno. Anel de comutação fácil de usar. Soltar e apertar o parafuso, mesmo que não haja resistência, girando-o. Com sistema hexagonal antirrotação para a ferramenta não rodar. Cabo em T Kraftform com função de roquete e manga de roda livre e tração quadrada (1/4 polegada).

Todo o conteúdo **totalmente isolado até 1000 V** conforme **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Índice:

Lâminas para fenda: cada 1 un. tam. 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,2x6,5 mm

Lâminas para Phillips: Tam. 1; 2

Lâminas para Pozidriv: Tam. 1; 2

Lâminas para Torx®: Tam. TX15; TX20; TX25

Insertos para chave de caixa 1/4 polegada, para sextavado exterior: Tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Lâmina adaptadora com tração quadrada (1/4 polegada): 1 un.

Cabo em T Kraftform com função de roquete: 1 un.

Pega Kraftform com função de roquete: 1 un.

Pega Kraftform para pontas intercambiáveis n.º 667411: 1 un.

Descrição técnica

Perfil de saída

Chave de parafusos de fenda

Ficha de dados

Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Perfil de saída	Chave de caixa sextavada
Número de peças	24
Tipo de produto	Chave de parafusos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/667264-24>