

Mandril de superfície, SK 40, Ø de fixação D1: 8mm**Dados do pedido**

Número do pedido	302420 8
GTIN	4250122600237
Classe de artigo	36E

Descrição**Modelo:**

Rosca interior para aperto manual.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais conforme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrição técnica

Projeção medida A	50 mm
Rosca M	M16
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	8
Ø de fixação D ₁	8 mm
Comprimento total L	143 mm
Ø exterior D	28 mm
Alojamento	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	DIN 2080
Concentricidade	≤ 3 µm
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevado indicado para cone SK 40	308802 40
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40

Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40

308801 40

Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40

308605 40

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 8

309900 8