

Mandril porta-fresas combinado, SK 40 A = 52, Ø do mandril d1: 27mm**Dados do pedido**

Número do pedido	302500 27
GTIN	4250122600787
Classe de artigo	36E

Descrição**Modelo:**

Rosca interior para aperto manual.

Utilização:

Com mola de ajuste – para fresas **com ranhura longitudinal**, p. ex. DIN 841.

Com anel arrastador – para fresas com **ranhura transversal**, DIN 1880.

Material fornecido:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840.

Descrição técnica

Projeção medida A	52 mm
Ø do mandril d ₁	27 mm
Anel arrastador sobressalente n.º 309870	27
Rosca M	M16
Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	33 mm
Comprimento total L	166 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L ₃ com anel arrastador	21 mm
chave especial adequada n.º 309840	27

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	27
Ø de fixação D ₁	27 mm
Alojamento	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma de alojamento	DIN 2080
Concentricidade	≤ 6 µm
Tipo de produto	Mandril de encaixe para fresa

Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 27	309860 27
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Anel de arrasto para mandril de Ø 27	309870 27
Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40	308600 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Chaves especiais para mandril de Ø 27	309840 27
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40