

WEKEM®

Dados do pedido

Número do pedido	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Classe de artigo	08G

Descrição

Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas. Fita de Teflon particularmente forte, densa e elástica da máxima qualidade, para todos os tipos de roscas. Adequada para propano, butano, gás natural, benzeno e combustíveis, faixa de temperatura de -240 a 260 °C.

Utilização:

Dependendo do fluido, do tubo e do tamanho da rosca, pode ser utilizada até aprox. 100 bar (são necessários testes independentes), a 200 °C até um máximo de 16 bar.

Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

Descrição técnica

Espessura	0,1 mm
Largura	12 mm

para tipo de rosca	Tudo
Designação do fabricante	GT
Validade a partir da data de produção	60 Monatmês
Comprimento	12 m
Temperatura de armazenamento	20 °C
Cor	amarelo
Temperatura da área de aplicação	-240 - 260 °C
Base química	Politetrafluoretileno (PTFE)
Propriedades	incombustível
Propriedades	não fica quebradiço
Propriedades	não cola
Atributo do nome do produto	12 m
Tipo de produto	Fita de vedação