

## Ficha de dados



### Broca de furação térmica plana (sem colar) Uni, Rosca: M5-M8



#### Dados do pedido

Número do pedido	080753 M5-M8
GTIN	4069515038065
Classe de artigo	BAW

#### Descrição

##### Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica plana (sem colar).

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

##### Utilização:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

##### Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

##### Nota:

Conjunto, constituído por 1 broca de furação térmica nos tamanhos M5, M6 e M8.

#### Descrição técnica

Tipo de produto	Brocas de furação térmica
-----------------	---------------------------

## Ficha de dados