

**Mitutoyo**

### Durómetro universal Rockwell, Tipo: HR-210



### Dados do pedido

Número do pedido	495080 HR-210
GTIN	4550501372022
Classe de artigo	44F

### Descrição

#### Versão:

Durómetro Rockwell HR-210 com uma operação simples. A força de ensaio motorizada reduz a influência do operador na medição. Mostrador analógico. Mudança manual do peso para a força de ensaio total.

#### Norma:

ISO 6508-2 JIS B 7726

#### Material fornecido:

Bigorna plana Ø 64 mm, bigorna em V Ø 40 x 30 mm, nível de bolha de ar.

#### Acessórios especiais:

Indentador de diamante com certificado de calibração DAkkS n.º 495092, cabo de alimentação n.º 495093, placas de comparação de dureza.

### Descrição técnica

Leitura	0,5 HR
Operação	manual
largura máxima da amostra	165 mm

## Ficha de dados

Indicação	Comparador analógico
Peso	69 kg
Altura	1010 mm
Comprimento	780 mm
altura máxima da amostra	180 mm
Largura	680 mm
Escalas Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Método de teste	Rockwell
Força de ensaio da pré-carga	98,07 N
Força de ensaio da carga principal	588,4 N
Força de ensaio da carga principal	980,7 N
Força de ensaio da carga principal	1471 N
Norma	ISO 6508-2
Norma	JIS B 7726
Calibração	Preço sob consulta
Tipo de produto	Durómetro